

タイタス システム 7


多様なニーズにハイグレード設計

- 仕様、組立て手順、作業によってドロップイン(D)、サイドイン(S)の2タイプからお選び下さい。
- クイックタイプのシャフトは指で挿入して下さい。カムを締付けると、シャフトの樹脂特殊スリーブが下穴内で広がり、強度な緊結が得られます。


タイタスシステム7規格表

品 名	色	製品番号	カムL寸法	カムφ寸法	材 質	梱包単位
ドロップイン (D)						
システム7-Dカム15	白	MT06383WA	12.0	7.75	プラスチック 亜鉛合金ダイカスト	2,500
	茶	MT06383TA				
システム7-Dカム18	白	MT06387WA	13.5	9.25		
	茶	MT06387TA				
サイドイン (S)						
システム7-Sカム15	白	MT06381WA	12.0	7.75	プラスチック 亜鉛合金ダイカスト	2,500
	茶	MT06381TA				
システム7-Sカム18	白	MT06385WA	13.5	9.25		
	茶	MT06385TA				
品 名	製品番号		材 質		処 理	梱包単位
システム7-クイックシャフト	MT06408YA		亜鉛合金ダイカスト		亜鉛メッキユニクロメート処理	5,000
システム7-シャフト	MT06402ZN					


取付寸法図※ドロップイン (D)、サイドイン (S) 共通。




システム7-ドロップイン (D)



システム7-サイドイン (S)



システム7-クイックシャフト (圧入タイプ) (MT06408YA)



システム7-シャフト (スクリュウタイプ) $\phi 5 \times 7.5$ (MT06402ZN)

